

TRACOM

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE

Software xVacq


PARA UTILIZAR JUNTO COM OS REGISTRADORES DA LINHA TMI.

Para programar os seus registradores, a TMI desenvolveu um software de análise de dados amigável ao usuário. Especialmente desenvolvido para os Registradores da TMI, o software xVACQ torna muito fácil o gerenciamento de diversos registradores e dos dados obtidos. Nossos clientes se entusiasmam com suas possibilidades, sua flexibilidade e facilidade de utilização.

Os usuários podem rapidamente programar e ler simultaneamente os dados de um ou mais registradores. Os ajustes do tempo de início dos registros, da taxa de amostragem, da utilização da bateria, da memória disponível e do relógio em tempo real podem ser facilmente monitorados e gerenciados. A interface permite operar diversos registradores simultaneamente, aumentando sensivelmente a eficiência e a facilidade de utilização. Ferramentas incorporadas de gerenciamento e análise dos dados permitem gerar apresentações gráficas dos dados registrados, fáceis de entender.

O cálculo das unidades de esterilização e pasteurização está incorporado e pode ser facilmente exportado para aplicativos de utilização geral, como por exemplo o Microsoft Excel. Com as possibilidades de visualização simultânea de diversas janelas, de geração de sumários das medições, de realização de cálculos estatísticos, de plotagem por camadas e com as ferramentas de geração de relatórios, o software xVACQ transforma rapidamente simples dados em informações úteis e valiosas. Versões de software especializadas para aplicações específicas podem também ser fornecidas. A versão de software PharmaVACQ da TMI está em conformidade com a norma 21-CFR Part 11 e com a validação do código de software permitindo validar os processos farmacêuticos.

O pacote de software valiVACQ foi desenvolvido para a validação de autoclaves, oferecendo uma análise precisa e profunda dos processos de esterilização e das performances das câmaras, de acordo com a norma EN 554.



Requisitos para o software

- Windows 95 ou mais recente
- Disponibilidade de uma porta Serial no PC
- 36 MB de memória RAM, 10 MB de espaço no Drive
- Resolução recomendada de 800x600
- Processador Pentium

Conheça outros produtos!
Acesse www.tracom.com.br

Tracom Importação Exportação e Comércio Ltda
Rua José Guilger Sobrinho, 139
São Paulo SP 04756-030
Tel.: 11 5641-3631 - Fax: 11 5642-0209
www.tracom.com.br - vendas@tracom.com.br